




Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/3D

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IN512A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 26 x 26

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 15
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1300
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
------------------------	---

IN508A



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/3D

Verkligt avkänningsavstånd, [mm] Sr	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,2
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 67
Godkännanden / tester	
ATEX-märkning	 II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C
Hänvisning till ATEX-märkning	endast i anslutning till montageplattan
EMC	EN 60947-5-2
Mekaniska data	
Vikt [g]	0,174
Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	40 x 26 x 26
Material	kapsling: PBT; skyddsplåt: PC
Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus 2 x LED, gul
Tillbehör	
Ingående delar	Montageplatta: 1
	insexskruvar: 2 x M5 x 35
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

IN508A




Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/3D

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
WH =	svart
	vit