




Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 26 x 47

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	2 x 0,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,4
-------------------	--

IN5331



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1229

Mekaniska data

Vikt	[g]	58,5
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 26 x 47
Material		kapsling: PBT; skyddsplåt: PC

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, röd
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, belagd med vitbrons



Anslutning

