




Induktiv givare

ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT



1 Sensorytan



Produkttegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	2,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	40 x 8 x 8
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; (24 V)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	2,5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	2,5 ± 10 %



Induktiv givare

ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT

Arbetsavstånd	[mm]	0...2,02
---------------	------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	3449	
UL godkännande	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E174191

Mekaniska data

Vikt	[g]	13,5
Hölje		rektangulär
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 8 x 8
Material		Mässing belagd med vitbrons; LCP
Åtdragningsmoment	[Nm]	1; (insticksdjup: > 5 mm)

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, röd
---------	---------------	------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A





Induktiv givare

ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT

Anslutning

