



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV




Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm]		4
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		40 x 26 x 26
Applikation		
Speciella egenskaper		Elektromagnetfältsäker
Elektromagnetfältsäker		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...36 DC
Strömförbrukning [mA]		< 15
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		1400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]		0...3,25



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres [% av Sr]	1...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1070	
Mekaniska data		
Vikt [g]	74,5	
Hölje	rektangulär	
Montering	ej inbyggbar	
Mått [mm]	40 x 26 x 26	
Material	PC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		


IN5377



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit