


## Cylindersensor för cylinder med dragstänger

IQ5004/ 6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Sensorytan

### Produkttegenskaper

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elektriskt utförande | PNP      |
| Utgångsfunktion      | slutande |

### Elektriska data

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V]                        | 10...30 DC |
| Strömförbrukning [mA]                          | < 2        |
| Polaritetsskyddad                              | ja         |
| Max. effekt vid i<br>tillslagsfördröjning [ms] | 5          |

### Utgångar

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Elektriskt utförande                                      | PNP        |
| Utgångsfunktion                                           | slutande   |
| Max. spänningsfall vid<br>kopplingsutgång DC [V]          | 2,3        |
| Permanent belastningsström i<br>kopplingsutgången DC [mA] | 200        |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                                 | 1000       |
| Kortslutningsskyddad                                      | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd                                 | pulserande |
| Överlastskydd                                             | ja         |

### Område

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Magnetisk känslighet [mT] | 2...35 |
| Rörelsehastighet [m/s]    | < 10   |


# IQ5004



## Cylindersensor för cylinder med dragstänger

IQ5004/ 6m

| Noggrannhet / Avvikelse    |               |                                |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| Hysteres                   | [mm]          | 1                              |
| Repeternoggrannhet         | [mm]          | 0,1                            |
| Driftförhållanden          |               |                                |
| Omgivningstemperatur       | [°C]          | -25...70                       |
| Kapslingsklass             |               | IP 67                          |
| Godkännanden / tester      |               |                                |
| Stöt-/vibrationstålighet   |               | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Mekaniska data             |               |                                |
| Cylindertyp                |               | pneumatisk cylinder            |
| Material                   |               | plast                          |
| Displayer / manöverelement |               |                                |
| Display                    | Utgångsstatus | 1 x LED, röd                   |
| Anmärkning                 |               |                                |
| Förpackning                |               | 1 antal                        |
| Elektrisk anslutning       |               |                                |
| kabel: 6 m, PVC            |               |                                |
| Anslutning                 |               |                                |



BK =           Ledarfärger :  
BN =           svart  
BU =           brun  
                blå