


Induktiv givare

ITB3001-BPOG/AS-500-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IT5021

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	1
Kapsling		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 6,5

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	10; (24 V)
Polaritetsskyddad		nej

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	900
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	1
-------------------	------	---



Induktiv givare

ITB3001-BPOG/AS-500-DPS

Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	1 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...0,8

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Kapsling		cylindrisk
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	Ø 6,5
Material		Mässing förnicklad; PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Monteringsklämmor: 1
----------------	----------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

