



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/6M



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm]		4
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		40 x 26 x 26
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...36 DC
Strömförbrukning [mA]		15; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		1300
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]		0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]		1...15
Tolerans, kopplingspunkt		-10...10



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/6M


[% av Sr]

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	1064
Mekaniska data		
Vikt	[g]	44,7
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 26 x 26
Material		PC
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit