


Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/T2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IN5334

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 fältanslutning



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Avkänningsavstånd [mm]	4
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 26 x 60

Applikation

Applikation	För mekanisk montering enligt ISO 5211 (VDI/VDE)
-------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	20; (24 V)
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1300
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

IN5317



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND3004DBPKG/T2

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 26 x 60
Material		PBT; PC
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x Rd24		
Anslutning: 1 x M12		