




Induktiv givare

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Utgående artikel



Produkttegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	0,8
Kapsling		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 4
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; (24 V)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	800
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja



Induktiv givare

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	0,8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...0,65
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	953
Mekaniska data		
Vikt	[g]	13,2
Kapsling	cylindrisk	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	Ø 4
Material	rostfritt stål (1.4305 / 303); LCP	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringsklämmor: 1	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



IZ5034



Induktiv givare

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Anslutning

