

Induktiv givare

IOC2010-ARKG/0,15M/FRONT/POLAR

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 monteringshål M4 förstärkt
2 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	10
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	26 x 26 x 42

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,8
Minsta lastström [mA]	2
Max. läckström [mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IOC2010-ARKG/0,15M/FRONT/POLAR

Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område	
Avkänningsavstånd [mm]	10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	$10 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd [mm]	0...8,1

Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B



Mekaniska data	
Hölje	rektangulär
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	26 x 26 x 42
Material	PBT

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 0,15 m, Silikon; 2 x 1 mm ²	

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 brun
 BU = blå