


KD5044



Kapacitiv givare

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd [mm]		60
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		105 x 80 x 40
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...36 DC
Strömförbrukning [mA]		5; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		10
Kortslutningssäker		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		60



Kapacitiv givare

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS

Verkligt avkänningsavstånd, [mm] Sr	60 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...48,6

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-15...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	537

Mekaniska data

Vikt [g]	309,5
Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	105 x 80 x 40
Material	PPE modifierad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	fjäderbricka: 4
	cylinderskruvar: 4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



KD5044



Kapacitiv givare

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS

Anslutning

