


Induktiv givare

IS-3003-BPOG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IS5071

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	3
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	28 x 10 x 16

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	3
------------------------	---



Induktiv givare

IS-3003-BPOG/6M

Verkligt avkänningsavstånd, [mm] Sr	3 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...2,4

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...50
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	28 x 10 x 16
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------


Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
	Åtdragningsmoment max. 0,5 Nm med bricka
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå