


Induktiv givare

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	1
Kapsling	cylindrisk
Mått [mm]	Ø 6,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	2000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Induktiv givare

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	1
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	1 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...0,8
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67; (påskruvad)
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling		cylindrisk
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	Ø 6,5
Material		Mässing förnicklad; PBT
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämmor: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A		

Induktiv givare

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Anslutning

