

IV5005




Induktiv givare

IVE3015UBPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IV5025

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 40 x 118

Applikation

Speciella egenskaper	Elektromagnetfälsäker
Elektromagnetfälsäker	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	20; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----



Induktiv givare

IVE3015UBPKG

Utgångsfunktion		slutande	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		3	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		200	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		10	
Kortslutningsskyddad		ja	
Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd [mm]		15	
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		15 ± 10 %	
Arbetsavstånd [mm]		0...12,1	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres [% av Sr]		1...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]		-10...10	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Montering		inbyggbar	
Mått [mm]		40 x 40 x 118	
Material		PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Anmärkning			
Anmärkning		5 positioner av den aktiva ytan är möjliga	
		Kabelförskruvning (E11270) beställs separat	
Förpackning		1 antal	

IV5005



Induktiv givare

IVE3015UBPKG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²

Anslutning

