

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front, side, and top.

Front View:

- Overall width: 60
- Overall height: 36
- Overall depth: 3.2
- Central circular hole diameter: 10
- Smaller circular hole diameter: 4
- Slot width: 15
- Slot depth: 4.2
- Distance from left edge to slot center: 15
- Distance from slot center to right edge: 16
- Distance from top edge to slot center: 28

Side View:

- Overall height: 28
- Overall width: 4

Top View:

- Overall length: 60
- Overall width: 10
- Overall depth: 4
- Distance from left edge to slot center: 15
- Distance from slot center to right edge: 16
- Distance from top edge to slot center: 28
- Distance from slot center to right edge: 16
- Label "LED" points to a feature on the top view.



Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	8
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	60 x 36 x 10

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	120
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Avkänningsavstånd	[mm]	8
-------------------	------	---



Induktiv givare

IW-3008-BPOG/20m

Verkligt avkänningsavstånd, [mm] Sr	8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...6,5

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	60 x 36 x 10
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart