




Positiongivare för linjärventiler

IX-3080-DPKG/1LED

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Mått	[mm]	67,5 x 43 x 110
Applikation		
Applikation	Positionsövervakning för linjära enkel- och dubbelsvarsventiler; Absolut avståndsmätning	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	42; (24 V)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	2000



Positiongivare för linjärventiler

IX-3080-DPKG/1LED

Utgångar		
Analog spänningsutgång	[V]	1...5
Minsta lastmotstånd	[Ω]	1000
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Mätområde	[mm]	0...80
Max. målhastighet	[m/s]	1
Upplösning av ventilslag	[mm]	0,2
Flagga		cylindrisk skiva
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	min. höjd 10mm
	-	plan yta
	-	rostfritt stål DIN17440, material nummer 316S12.
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Hänvisning till omgivningstemperatur		vid fast lagd kabel
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Kopplingsbox
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	3 V
Mekaniska data		
Vikt	[g]	191,5
Mått	[mm]	67,5 x 43 x 110
Material		PA; TPE; PP; LCP
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal




Positiongivare för linjärventiler

IX-3080-DPKG/1LED

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå