KN5115

Kapacitiv givare

KNM18NUKFPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KG5069
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Programmeringsknapp

CE

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Applikation		
Media		pulver; vätskor; Oljor; kylsmörjmedel
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	17; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80

KN5115

Kapacitiv givare

KNM18NUKFPKG

Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling	gängat utförande	
Montering	ej inbyggbar	
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 76,5	
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	PP svart	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning