


KQ5005



Kapacitiv givare

KQ-3073NAPKG



- 1 LED
2 Sensorytan



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	7,3; (fast inställt: 7,3)
Kapsling	rektangulär
Mått [mm]	57 x 36 x 10

Applikation

Applikation	nivådetektering av avmineraliserat vatten
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 17
Skyddsklass	III
Polaritetssäker	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	7,3; (fast inställt: 7,3)
------------------------	---------------------------

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	-20...20


KQ5005



Kapacitiv givare

KQ-3073NAPKG

[% av Sr]		
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	771
UL godkännande	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt	[g]	67,7
Kapsling		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	57 x 36 x 10
Material		PBT; TPE-U; rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsadapter: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN	brun
BK	svart
BU	blå