


KT5001



Kapacitiv touchgivare

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 100 / L = 11

Applikation

Arbetsprincip	dynamisk
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III

KT5001



Kapacitiv touchgivare

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	500
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Längd på utgångssignalen	[ms]	300
Reaktionstider		
Reaktionstid	[ms]	35
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K; (frontplacerad)
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	391
Mekaniska data		
Vikt	[g]	160
Mått	[mm]	Ø 100 / L = 11
Material		aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart; Fläns: PC/ABS grön
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, röd
	drift	8 x LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		fläns i olika färger
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

KT5001




Kapacitiv touchgivare

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå