

KT5320



Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 32 / L = 31

Applikation

Arbetsprincip	statisk
---------------	---------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad)

Godkännanden / tester


EMC	IEC 61000-4
-----	-------------



Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Mekaniska data		
Vikt	[g]	117
Mått	[mm]	Ø 32 / L = 31
Material	kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Funktion	1 x LED, grön kan triggas prioriterad koppling
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 1	
	Packning: 1	
Tillbehör (alternativ)	Symbolskiva	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit