




Givare för punktnivåavkänning

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Programmeringsknapp



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Problängd L [mm]	273

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Media	vatten; vattenbaserade media; Kylsmörjmedel
Kan ej användas för	syror och alkalier; vätskor med dielektrisk konstant <20 (t.ex. oljor)
Medietemperatur [°C]	0...35
Tanktryck [bar]	0,5; (vid koppling tillsammans med monteringsstillbehör: E43001 - E43007, E43019)

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	13; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Mätprincip	kapacitiv

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Givare för punktnivåavkänning

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Överlastskydd	ja
---------------	----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	273
------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Kopplingsbox
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V (500 Ω AC)

Mekaniska data

Mått [mm]	Ø 16
Material	PP; TPE-V
Material, i kontakt med mediet	PP

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, röd

Anmärkning

Anmärkning	Vid leveransen är programmeringsknappen låst på elektronisk väg.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad

