


KD5022



Kapacitiv givare

KD-3060-BPKG/NI




Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd [mm]		60
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		120 x 80 x 30
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...36 DC
Strömförbrukning [mA]		15; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		10
Kortslutningssäker		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		60
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		60 ± 10 %



Kapacitiv givare

KD-3060-BPKG/NI

Arbetsavstånd	[mm]	0...48,6	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50	
Kapslingsklass		IP 65	
Utökad tålighet		ja	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	615	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	405	
Hölje		rektangulär	
Montering		ej inbyggbar	
Mått	[mm]	120 x 80 x 30	
Material		PPE modifierad	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		fjäderbricka: 4	
		cylinderskruvar: 4	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Anslutning			



	Ledarfärger :
BN =	brun
BK =	svart
BU =	blå