**Produkttegenskaper**

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	60; (hänvisande till magnet M 4.0)
Kapsling	gängt utförande
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 40

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	60; (hänvisande till magnet M 4.0)
------------------------	------------------------------------

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	1...10
--------------------	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B



Magnetgivare

MEB3060-ANKG/PH

MTTF (Mean Time To Failure) [års] 2028

Mekaniska data

Vikt [g]	69
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 40
Gängbeteckning	M8 x 1
Material	kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PBT orange; ändhylsa: PA; låsmuttrar: Mässing

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå