




Cylindergivare för slät cylinder

MKR3000-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5115

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 8 / L = 30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1
Repeternoggrannhet [mm]	0,1

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67



Cylindergivare för slät cylinder

MKR3000-BPKG

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data		
Sensorytan	front	
Cylindertyp	slät cylinder	
Mått	[mm]	Ø 8 / L = 30
Material	Aluminium; sensorytan: plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart