


Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5108 + E11799

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1
---------------	---

MK5009



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
--------------------	------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Sensorytan	centrerad
------------	-----------

Cylindertyp	dragstångscylinder
-------------	--------------------

Mått	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
------	------	------------------

Material	kapsling: plast; Monteringsadapter: Aluminium
----------	---

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

