




Cylindergivare för slät cylinder

MKR3000-ANKG/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5112

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 8 / L = 37

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1
Repeternoggrannhet [mm]	0,1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67

MK5028



Cylindergivare för slät cylinder

MKR3000-ANKG/AS

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniska data

Sensorytan		front
Cylindertyp		slät cylinder
Mått [mm]		Ø 8 / L = 37
Material		Aluminium; plast

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

