


Cylindergivare för dragstångscylindrar

MKP3000-ANKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5113 + E11801

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	41 x 30 x 27

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2

MK5040



Cylindergivare för dragstångscylindrar

MKP3000-ANKG/US

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område	
Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse	
Hysteres [mm]	1
Repeternoggrannhet [mm]	0,1

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniska data	
Sensorytan	front
Cylindertyp	integrerade profilrör
Mått [mm]	41 x 30 x 27
Material	Aluminium; plast

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Cylindergivare för dragstångscylindrar

MKP3000-ANKG/US

Anslutning

