




T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5310

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 12
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	1

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	3,1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2,5
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1...2
Repeter Noggrannhet [mm]	0,1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67



T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniska data

Sensorytan		front
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått [mm]		4,5 x 25,5 x 2,9
Material		LCP

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

