




T-spår cylindergivare

MKT3020BBPKG/AI-H



- 1 Monteringsfäste
- 2 sensorytan



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Mått	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	30
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	6000
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1

MK5158



T-spårscylindergivare

MKT3020BBPKG/AI-H

Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
--------------------	------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2064
UL godkännande	Godkännandennummer UL	C003

Mekaniska data

Vikt	[g]	30,1
Montering		inbyggbar
Monteringstyp		fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	gummihållare: 1
	kabelklämma: 1


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



BN	Ledarfärger
BK	brun
BU	svart
	blå