


Kapacitiv givare

KNM30NUAFBOW/SL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	Avkänningsavstånd programmerbar
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Applikation

Speciella egenskaper	optisk inställningshjälp
Montage	avkänning genom icke metalliska behållarväggar
Media	torra bulkmaterial; vätskor
Medietemperatur [°C]	-25...100

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	30...250 AC
Skyddsklass	I

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	10
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	150; (200 (...40 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	5

Område


Avkänningsavstånd [mm]	Avkänningsavstånd programmerbar
Avkänningsavstånd inställbar	ja



Kapacitiv givare

KNM30NUAFBOW/SL

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		Mässing Optalloy belagd; PBT; PPS
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, röd
	Programmering	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp		ja
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²		
Anslutning		



CAL = programmeringsingång
Ledarfärger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
GN/YE = grön/gul