




Kapacitiv givare

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KQ5002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Sensorytan
2 Teach-In element



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	brytande
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	72 x 36 x 10

Applikation

Montage	avkänning genom behållarväggen
Media	torra bulkmaterial; vätskor

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	0,2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område


Avkänningsavstånd inställbar	ja
------------------------------	----

KN5108



Kapacitiv givare

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	72 x 36 x 10
Material		PBT; PC
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar		skruvmejsel: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,5 m, PUR		
Anslutning		
		
BK = BN = BU = Ledarfärger : svart brun blå		
Anslutning: 1 x AMP		