

KQ5010




Kapacitiv givare

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KQ5101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 LED
- 2 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	8; (förinställning: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	20 x 7 x 48

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC; ("supply class 2" enligt UL)
Strömförbrukning [mA]	< 17
Skyddsklass	III
Polaritetssäker	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	8; (förinställning: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Avkänningsavstånd inställbar	ja
Fabriksinställning räckvidd [mm]	4



Kapacitiv givare

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2	
Hysteres [% av Sr]	1...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-20...20	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklass	IP 65; IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt [g]	67,4	
Hölje	rektangulär	
Montering	ej inbyggbar	
Mått [mm]	20 x 7 x 48	
Material	PBT; TPE-U; rostfritt stål	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	monteringsadapter: 1, (förmonterat)	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,045 m, PUR		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A		
		

KQ5010



Kapacitiv givare

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Anslutning

