




Kapacitiv givare

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX



- 1 LED
- 2 Sensorytan



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	20 x 7 x 48
Applikation		
Applikation		nivådetektering livsmedelsindustri
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 17
Skyddsklass		III
Polaritetssäker		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningssäker		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Avkänningsavstånd inställbar		nej
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-20...20


KQ5011



Kapacitiv givare

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		771
UL godkännande	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt	[g]	24,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	20 x 7 x 48
Material		PBT; TPE-U; rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - MOLEX		
kabel: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Anslutning		



Anslutning: 1 x MOLEX