


KT5050



Kapacitiv touchgivare

KTRSH-KGRBPKG/2M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Applikation

Arbetsprincip	statisk
Applikation	reducerad känslighet

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----


KT5050



Kapacitiv touchgivare

KTRSH-KGRBPKG/2M

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	142
Mått	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Material		aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, röd
	drift	8 x LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		fläns i olika färger
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR		
Anslutning		



Ledarfärger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå