

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	antivalent
Avkänningsavstånd [mm]	15
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 40 x 118

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	3
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningsskyddad	ja



Kapacitiv givare

KVE4015-CPKG

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd [mm]		15	
Avkänningsavstånd inställbar		ja	
Fabriksinställning räckvidd [mm]		15	
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		15 ± 10 %	
Arbetsavstånd [mm]		0...12,1	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2	
Hysteres [% av Sr]		1...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]		-15...15	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70	
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Montering		inbyggbar	
Mått [mm]		40 x 40 x 118	
Material		PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Anmärkning			
Anmärkning		Kabelförskruvning (E11270) beställs separat	
Förpackning		1 antal	

KV5001



Kapacitiv givare

KVE4015-CPKG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²

Anslutning

