



Givare för punktnivåavkänning

LI0481--K-00KNPKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: LI2143

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Programmeringsknapp



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Problängd L [mm]	481

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Media	kylsmörjmedel; Oljor
Kan ej användas för	syror; alkalier
Medietemperatur [°C]	0...65; (för vatten och vattenbaserade media: 0...35 °C)
Tanktryck [bar]	0,5; (vid koppling tillsammans med monteringsstillbehör: E43001 - E43007, E43019)

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	13; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Mätprincip	kapacitiv

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250



Givare för punktnivåavkänning

LI0481--K-00KNPKG/US

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	481
-------------	------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...65
Hänvisning till omgivningstemperatur		för vatten och vattenbaserade media: 0...35 °C
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

Godkännande		WHG § 19
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Kopplingsbox
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V (500 Ω AC)

Mekaniska data

Mått	[mm]	Ø 16
Material		PP; TPE-V
Material, i kontakt med mediet		PP-H

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



LI2043



Givare för punktnivåavkänning

LI0481--K-00KNPKG/US

Anslutning

