


Induktiv NAMUR-givare

IEA2001-N/6m PPU

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: NE5012

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	1
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektriska data

Nominell spänning DC [V]	8,2; (1kΩ)
Spänningsförsörjning DC [V]	5...25
Strömförbrukning [mA]	< 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1)

Utgångar

Utgångsfunktion	brytande
Max. kabelmotstånd [Ω]	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	2000

Område

Avkänningsavstånd [mm]	1
------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--------------------------------

Säkerhetsklassificering

Max. egenkapacitans [nF]	80
Max. egeninduktans [μH]	110

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 30
Gängbeteckning	M8 x 1

NE5007



Induktiv NAMUR-givare

IEA2001-N/6m PPU

Material	Mässing förnicklad; PBT
----------	-------------------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå