


LK7024



Elektronisk nivåvakt

LK0728A-A-00KQPKG/US



- 1 alfanumerisk display 4-ställig
- 2 Status-LED's
- 3 Programmeringsknappar
- 4 anslutning till hölje flat-pin anslutning 6,3 mm DIN 46244



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
Fabriksinställning	automatisk mediadetektering
Problängd L [mm]	728

Applikation

Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Media		vattenhaltiga kylmedel; Oljor; oljebaserade media; vatten; vattenliknande media
Dielektrisk konstant för mediet		> 2
Kan ej användas för		extremt konduktivt media; vidhäftande media; granulat; Bulkmaterial; syror; alkalier; livsmedel och elektropläteringsindustrin
Tanktryck	[bar]	0,5; (vid koppling tillsammans med monteringsstillbehör: E43001 - E43007, E43019)
Kylsmörjmedel		
Medietemperatur	[°C]	0...35; (skyddsrör E43102)
Olja		
Medietemperatur	[°C]	0...70
Medietemperatur, kort tid	[°C]	0...90; (< 1 h)
Vatten		
Medietemperatur	[°C]	0...35; (skyddsrör E43102 35...55 °C)



Elektronisk nivåvakt

LK0728A-A-00KQPKG/US

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	12...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 50
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 3
Mätprincip		kapacitiv
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar		
Totalt antal utgångar		2
Utgångssignal		kopplingssignal; IO-Link
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar		2
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		termiskt, pulsat
Överlastskydd		ja
Mät- / Inställningsområde		
Fabriksinställning		automatisk mediadetektering
Problängd L	[mm]	728
Aktivt område A	[mm]	585
Inaktivt område I1 / I2	[mm]	104 / 39
Inställningsområde		
Kopplingspunkt SP	[mm]	60...590
Frånslagspunkt rP	[mm]	50...580
I steg om	[mm]	10
Referenspunkt OP	[mm]	200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Hysteres, OP	[mm]	4
Noggrannhet / Avvikelse		
Mätfel	[% av slutvärdet]	± 5
Repeternoggrannhet		± 2
Upplösning	[mm]	5
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter		hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; SP/rP läge; justering OP; val av media; offsetinställning; tillslags- / frånslagsfördröjning
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Typ av transmission		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1



Elektronisk nivåvakt

LK0728A-A-00KQPKG/US

SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Analoga processdata	2	
Binära processdata	2	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	657

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	0...60	
Lagringstemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklass	IP 67	

Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-4	
	DIN EN 61000-6-2	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-29	15 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	265	

Mekaniska data		
Vikt [g]	552,4	
Mått [mm]	Ø 16	
Material	rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV	
Material, i kontakt med mediet	PP	

Displayer / manöverelement		
Display	Visningsenhet / status	2 x LED, grön (cm, inch)
	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	Mätvärden	alfanumerisk display, 4-ställig
	Parameterinställning	alfanumerisk display, 4-ställig

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad




LK7024



Elektronisk nivåvakt

LK0728A-A-00KQPKG/US

Anslutning



OUT1: kopplingsutgång eller IO-Link
OUT2: Binär utgång
Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2
Ledarfärger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = vit