


O3D353



3D kamera

O3DIRDKG/E1/GM/S/60



- 1 Objektiv
- 2 Belysningsenhet
- 3 LED 2-färgs grön/gul



Produktenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Bildupplösning 3D [px]	352 x 264
Öppningsvinkel 3D [°]	60 x 45; (nominellt värde utan linsdistorsionskorrektion)
Bildfrekvens 3D [Hz]	25

Applikation

Applikation	Kamera för utmatning av 3D-bilddata
-------------	-------------------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Strömförbrukning [mA]	420; (max medelvärde: < 1600 mA)
Max. strömförbrukning [mA]	2400; (pulsad strömpeak)
Effektförbrukning [W]	10; (typiskt värde)
Skyddsklass	III
Typ av ljus	infrarött ljus
Bildsensor	PMD 3D ToF-Chip
Inbyggd belysning	infrarött: 850 nm osynlig strålning LED

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	--

Ingångar

Trigger	extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
---------	--



3D kamera

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Antal kopplingsingångar		1
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar		2; (konfigurerbar)
Utgångsfunktion		24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	1
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Arbetsavstånd	[mm]	300...8000
Hänvisning till driftsavstånd		objektstorlek: 200 x 200 mm reflektivitet: 18 %
Bildupplösning 3D	[px]	352 x 264
Öppningsvinkel 3D	[°]	60 x 45; (nominellt värde utan linsdistorsionskorrektion)
Bildfrekvens 3D	[Hz]	25
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter		via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC; software API för C, C++ and Halcon
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Ethernet		
Överföringsstandard		10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet		10; 100
Protokoll		TCP/IP
Fabriksinställning		IP-adress: 192.168.0.69 Subnätmask: 255.255.255.0 Gateway IP-adress: 192.168.0.201
Användartyp		Parameterinställning; Dataöverföring
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Max. tålighet mot yttre ljuskällor	[klx]	8; (med reducerad mätnoggrannhet och repeterbarhet: < 100)
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-4	okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) / industrimiljö
	DIN EN 61000-6-2	störningsokänslighet / industrimiljö
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) icke-upprepande
	DIN EN 60068-2-27	40 g / (6 ms) upprepande
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	2 g / (10...150 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiologisk säkerhet	befriad grupp; (DIN EN 62471)	



3D kamera

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Elektrisk säkerhet	DIN EN 61010-2-201	elektrisk matning endast via PELV kretsar
--------------------	--------------------	---

Mekaniska data

Vikt	[g]	721,55
Mått	[mm]	72 x 65 x 76,9
Material	kapsling: pressgjuten aluminium; framruta: Gorilla Glas; Funktionsdisplay: PA	
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 0,8

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	2 x LED, grön Ethernet drift
	Utgångsstatus	2 x LED, gul OUT 1 OUT 2

Tillbehör

Ingående delar	Skyddslock
----------------	------------

Anmärkning

Anmärkning	Repeatbarhet och noggrannhet beror på bildinställningar och miljöförhållanden.
	The data sheet values apply to typical settings and conditions.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Ethernet


Anslutning: 1 x M12; kodning: D



1	TD +
2	RD +
3	TD -
4	RD -

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	U+
2	triggeringång
3	GND
4	Binär utgång 1 Ready
5	Binär utgång 2 kaskadkopplad



3D kamera

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Ytterligare data

Bildfältstorlek

	utan linsdistortionskorrigering		med lins linsdistortionskorrigering	
Mätområde / avstånd [m]	Längd [m]	Bredd [m]	Längd [m]	Bredd [m]
0,50	0,40	0,56	0,37	0,50
1,00	0,80	1,13	0,75	1,00
2,00	1,60	2,26	1,50	2,00
3,00	2,40	3,39	2,25	3,00
4,00	3,20	4,52	3,00	4,00
5,00	4,00	5,65	3,75	5,00

repeterbarhet av avståndsmätning av en individuell pixel

Mätområde / avstånd [m]	repeterbarhet av uppmä (18% reflectivity) [mm]	Noggrannhet [mm]
	typiskt värde	typiskt värde
0,3...1,0	± 8	± 7
1,0...3,0	± 12	± 7
3,0...5,0	± 20	± 10
5,0...7,0	± 30	± 15
7,0...8,0	± 50	± 20

uppmätt i mitten av bilden vid en temperatur av 20°C

Repeterbarheten kan optimeras med filterfunktioner

Repeternoggrannhet 1 σ

relativ noggrannhet

relativ noggrannhet	± 4 mm
Temperaturdrift -10...+50 °C	0,2 mm/K

uppmätt vid en reflektivitet från 18% till 90%

**3D kamera**

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Parametreringsmöjligheter

Parameter	Inställningsområde	Fabriksinställning
exponeringstid [ms]	0,002...10	5
dynamiskt område	låg; Normalfunktion ; hög	Normalfunktion
filter	Tidsfunktion:	
	medelvärde; adaptive exponential	inaktiverad
	3D funktion:	
	medelvärde, median, bilateral funktion	inaktiverad
Trigger	Kontinuerlig; datainterface; positiv flank; negativ flank; positiv och negativ flank	Kontinuerlig
Bildfrekvens [Hz]	0,02...25	5

dataformat

datatyp	datavärde	Anmärkning
Avstånd [mm]	0...65535 uint16	radial distans
Kartesiska koordinater x,y,z [mm]	-32767...32767 int16	x,y: lateral position z: vertikal distans
amplitud	0...65535 uint16	Objektljusstyrka