


M95008



Magnetgivare med två kopplingspunkter för bromsdiagnostik

M9G4015PARKG/A/US



- 1: inställningsposition maximal
2: inställningsposition minimum



Produkttegenskaper		
Utgångsfunktion		2 x slutande
Mått	[mm]	Ø 30 / L = 117
Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Utgångsfunktion		2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	5,4
Minsta lastström	[mA]	2
Max. läckström	[mA]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	0,5
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Mätområde	[mm]	17...32



Magnetgivare med två kopplingspunkter för bromsdiagnostik

M9G4015PARKG/A/US

Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklass	IP 20; IP 67; (kolvsida: IP 20; kontaktanslutningssida: IP 67)	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011 emission	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	349	
UL godkännande	Godkännandenummer UL	C001
Mekaniska data		
Vikt	[g]	238
Mått	[mm]	Ø 30 / L = 117
Material	Mässing belagd med vitbrons; kolv: rostfritt stål; LED-fönster: PA	
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 20
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, röd OUT 1
	Utgångsstatus	4 x 90° LED, gul OUT 2
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		
		



M95008



Magnetgivare med två kopplingspunkter för bromsdiagnostik

M9G4015PARKG/A/US

Anslutning

