




Envägsavkännande givare mottagare

O7E-DNKG/0,20M/AS



mottagardiod i övre del av optik




Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...30 DC
Strömförbrukning [mA]		10; ((24 V))
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Utgångar		
Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		1000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd [m]		0...1,5
Inställbart område		nej
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare mottagare

O7E-DNKG/0,20M/AS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1077
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14,3
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	20,3 x 15 x 9
Material		PA
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt UL
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning		
		
Anslutning		
