




T-spår cylindergivare

MKI3020-ANKG/A/AS



- 1 fästelement
2 Kombinationsskruv för fästelement



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	27,5 x 18 x 15,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	6000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja



T-spårscylindergivare

MKI3020-ANKG/A/AS

Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	< 1
Repeter Noggrannhet	[mm]	< 0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1961
Mekaniska data		
Vikt	[g]	12,5
Montering		ej inbyggbar
Monteringstyp		fästelement med kombinerad spår / insexskalle AF 1.5
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Material		kapsling: PA; fästelement: syrafast stål / mässing
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		gummihållare: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning		

T-spårcylindergivare

MKI3020-ANKG/A/AS

Anslutning

