




Elektromagnetfältsäkra Cylindergivare

MKU3000UBPKG/US

Utgående artikel

Alternativartiklar: MK5214

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	48 x 18 x 28

Applikation

Speciella egenskaper	Elektromagnetfältsäker
Elektromagnetfältsäker	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 18
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	20

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
---------------------------	---



Elektromagnetfälsäkra Cylindergivare

MKU3000UBPKG/US

Rörelsehastighet	[m/s]	< 1
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1,5
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	74,6
Sensorytan		front
Cylindertyp		pneumatisk cylinder
Mått	[mm]	48 x 18 x 28
Material		formgjuten zink
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

