


O7S200



Envägsavkännande givare sändare

O7S-OOKG/0,20M/AS



sändardiod i övredel av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	633

Utgångar

Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
---------------------------	------

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	0...1,5
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	90
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1899

Envägsavkännande givare sändare

O7S-OOKG/0,20M/AS

Mekaniska data

Vikt	[g]	14,2
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	20,3 x 15 x 9
Material		PA
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt UL	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning



Anslutning

