




Cylindergivare för dragstångscylindrar

MKP3000-ANKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5114 + E11801

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	41 x 30 x 27

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar


Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja



Cylindergivare för dragstångscylindrar

MKP3000-ANKG

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Magnetisk känslighet	[mT]	3	
Rörelsehastighet	[m/s]	< 5	
Noggrannhet / Avvikelse			
Hysteres	[mm]	1	
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data			
Sensorytan		front	
Cylindertyp		integrerade profilrör	
Mått	[mm]	41 x 30 x 27	
Material		Aluminium; plast	
Displayer / manöverelement			
Display	Utgångsstatus		1 x LED, gul
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Anslutning			



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart