




T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1,5
Repeternoggrannhet [mm]	0,2

MK5046



T-spårscylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data		
Sensorytan		front
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Material		PA 12-GF30
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

