


T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1,5
Repeter Noggrannhet [mm]	0,2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67

MK5050



T-spårscylindergivare

MKN3000-BPKG/5M

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniska data

Sensorytan		front
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Material		PA 12-GF30

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------


Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart