


T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5311

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 12
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	1

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	3,1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2,5
Rörelsehastighet	[m/s]	< 5
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1...2
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data		
Sensorytan		front
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Material		LCP
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar		
		



T-spår cylindergivare

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Anslutning

