


O5S700



Enkelavkännande lasergivare, sändare

O5SLOOKG/US100



- 1 Då en monteringskrav M5 används, får åtdragningsmoment vara max. 2 Nm
2 Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	1
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	13
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	655

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 60
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	150



Enkelavkännande lasergivare, sändare

O5SLOOKG/US100

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
---	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass		1
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1038

Mekaniska data

Vikt [g]	67
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	56 x 18,2 x 46,8
Material	kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPU
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



O5S700



Enkelavkännande lasergivare, sändare

O5SLOOKG/US100

Anslutning

