


MK5314



Cylindergivare med GMR-cell

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US



1 Monteringsfäste



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2,8
Rörelsehastighet [m/s]	> 10

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1,5
Repeternoggrannhet [mm]	< 0,2

MK5314



Cylindergivare med GMR-cell

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		3731
UL godkännande	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	Godkännandenummer UL	C008
	Filnummer UL	E174191
Mekaniska data		
Vikt	[g]	18,9
Montering		inbyggbar
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar		

MK5314



Cylindergivare med GMR-cell

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Anslutning

